

電子ドライのパイオニア

TOYO LIVING

全自動防湿庫のトップブランド
オートドライシェアNo.1の実績と信頼

AUTO-DRY

オートドライ® クリアーシリーズ

PA-70・PA-120

理化学分野・医療分野・研究所での自動デシケーターの決定版！

メンテナンスフリー

5年間無償保証

超省エネ1日0.5円以下

無音・長寿命

高機能 電子
ドライユニット

5方向から
庫内を
確認可能！

全2機種



PA-70



PA-120

特長

- 1 収納物と状態が一目でわかるアクリル製透明キャビネット
- 2 棚は耐久性に優れ、腐食に強いステンレス製（ぐらつき防止ストッパー付き）
- 3 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー
庫内湿度**20%~50%RH**のダイヤル調節式
- 4 電気代わずか1ヶ月**15円**以下の超省エネ設計（30%RH運転時）
- 5 技術を結集した日本製高性能電子ドライユニット
ゆえに実現した**5年間無償保証**！
（湿度計のみ3年間無償保証）


オートドライ使用例

- ◆ マイクロフィルム・各種フィルム・ビデオテープ・写真・磁気ディスク等の品質保持・劣化防止
- ◆ 試料・試薬・標本・種子・薬品の防湿保管
- ◆ 金属製品（工具・測定器・計測器）の酸化防止
- ◆ 精密機器・電子部品（水晶振動子等）の防湿管理
- ◆ レンズ・特殊ガラス・光ファイバー等の防カビ対策
- ◆ 粉末材料（金属材料・高分子材料等）の防湿保管

日本製

電子ドライユニット（庫内湿度調節式）

無音 省エネ



食品保管・薬品保管、工業用・業務用など幅広い用途に最適！





オートドライ全自動電子防湿保管庫 スーパードライ

（形状記憶合金実用化第1号機）

東洋リビング株式会社

防湿庫のパイオニア・業界トップシェアの**実績・省エネ・性能**でお選びください!

仕様

型名	PA-70	PA-120
		
性能グラフ	<p>PA-70 性能データ 周囲温度:25℃ 周囲湿度:60%RH</p>  <p>※ 無負荷時</p>	<p>PA-120 性能データ 周囲温度:25℃ 周囲湿度:60%RH</p>  <p>※ 無負荷時</p>
外寸W・H・D(mm)	380×564×426	426×866×410
内寸W・H・D(mm)	368×534×371	414×836×355
内容量(ℓ)	70	120
重量(kg)	11.5	16.5
平均消費電力	【連続運転時】1.9W/h=1.4kW/月	
定格電圧	【30%運転時】0.46W/h=0.33kW/月	
製品材質(本体・棚)	AC100V (50/60Hz) 本体:透明アクリル 棚:ステンレス	
棚	寸法:W294×H15×D362mm 棚耐荷重:20kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:50mm	寸法:W340×H15×D346mm 棚耐荷重:20kg/枚(分散荷重) 可変ピッチ:50mm
付属品	棚 2枚、カギ	棚 3枚、カギ
価格	オープン	オープン



化学原材料・粉末薬品等の保管はどのようにされていますか?

研究機関の実験に使用される各種粉末素材・薬品の保管で特に注意すべきことは「乾燥状態で保管すること」です。粉末素材の中には湿気を帯びると物性が変化してしまうもの(進行の遅い・早いとは別として殆どの薬品に当てはまります)から、急性毒性物質の粉末や固体のように危険なものまで様々です。
 実験や作業工程をより正確に行うために、ぜひ **オートドライ** をご利用ください。

◆粉末素材の吸湿量(水分)の比較

保存期間	オートドライ	格納箱
収納直後	2.6%	2.6%
30日後	2.6%	4.9%

上記表はオートドライと一般格納箱に粉末素材を保管したときの吸湿量の比較です。オートドライは吸湿量変化を抑え最適な状態で長期保管できます。



ご購入に際してご注意とお願い

- 輸送・搬入の費用・方法・配送のご指定時間についてはご相談ください。当社からお客へへの直送は、「軒先渡し(車横付場所)」又は「車上渡し(混載便)」となります。搬入・開梱等をご希望の場合はお見積りさせていただきます。沖縄・離島・遠島は運賃が別途及び割増となります。
- 運送中の事故の保険適用は1週間以内です。お買上製品受取後はすぐに開梱の上、製品の確認をしてください。



全自動防湿保管庫の総合メーカー **東洋リビング株式会社**

本社 〒233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1 (オフィスタワー 22F)
 TEL: (045) 841-5511 FAX: (045) 843-3611
 大阪営業所 〒530-0054 大阪市北区南森町1-1-25 (八千代ビル5F)
 TEL: (06) 6312-0303 FAX: (06) 6312-0306
 那須工場 〒329-3212 栃木県那須郡那須町富岡1230-107
 TEL: (0287) 72-5577 FAX: (0287) 72-5578

※加湿機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定湿度より低くなる場合がございます。
 ※掲載商品の部品や製品は改良などに伴い、予告なく価格・仕様を変更させていただく場合がございます。また、収納品の保証は応じかねます。ご了承ください。

ホームページアドレス

<http://www.toyoliving.co.jp>

東洋リビング

検索

直販サイト・アウトレット
 Twitterもご覧ください。