



内視鏡保管庫

受注
生産品特注
対応可

庫内を低湿度(15~50%RH)&クリーンな状態に保ち内視鏡を最適な環境で保管!



ED-145CDL(W)ES

外寸(mm)	W419×H1079×D399
内寸(mm)	W417×H1015×D344
内容量(L)	147
重量(kg)	26
平均消費電力	0.9w
定格電圧	AC100V(50/60Hz)
製品材質	本体・扉:スチール、観測窓:強化ガラス

製品特長

独自開発 電子ドライユニット

- 光触媒機構の高性能電子ドライユニット(日本製)搭載で湿害(カビ・サビ)防止
- LED光連続照射と循環対流でクリーン状態保持
- 電気代1日1円以下
- 安心の5年間無償保証

ホルダー

- 内視鏡が傷つきにくい透明アクリル製
- スライド式で出し入れが安全かつスムーズ
- 取り外して洗浄可能

キャビネット

- 明るく清潔感のあるホワイト
- 内視鏡2台収納可能
- 背面に転倒防止フック付

Made in JAPAN

- 高品質&耐久性抜群の日本製



特注対応

ご要望に合わせた製品を製作いたします。
キャビネットのサイズ・扉のガラス部分のサイズ・ホルダーの形状等、お気軽にご相談ください。

確かな実績が生んだ受賞の数々

高性能

省エネ

トップシェア

公的機関からも表彰されている

オートドライ®

1977



東京通商産業局長賞

1984



全日本中小企業賞(優秀賞)

「横浜知財みらい企業」に
認定されました



横浜知財みらい企業

10年連続受賞
デジタルカメラグランプリ



●オートクリーンドライ
●モバイルドライ

防湿庫は東洋リビングが開発した特許製品です。

- 1974年 電子ドライユニットを開発(特許登録済)。
- 1982年 日本初の形状記憶合金実用化製品である全自動防湿保管庫オートドライを発売。
- 1987年 全自動超低温保管庫スーパードライを発売。改良を重ね、2009年には庫内湿度0%RHを達成。
- 2007年 日本初の光触媒機構搭載の防湿庫であるオートクリーンドライを発売。
- 2014年 創業40周年モデル オートドライ小型シリーズを発売。
- 2019年 創業45周年モデル オートドライ®×HELLO KITTY 新型スーパードライ(特許出願中)を発売。

オートクリーンドライ®は光触媒機構の高性能電子ドライユニット搭載



光触媒とは

光のエネルギーにより働く触媒のことで、
光触媒に光を照射したときの
強い酸化力によって、有機化合物を
水や炭酸ガスに分解します。
東洋リビングが開発した光触媒機構は
常時可視光LEDを照射するため
消臭・抗菌・防カビ作用が
連続して行われます。

LED光連続照射と循環対流により庫内をクリーンにします！

※「光」と「対流」がないと庫内全体をクリーンにすることは不可能です。類似品にご注意ください。

オートドライ®

庫内湿度を低湿度(10~50%RH)に保ち、湿害から守ります。



ED-1206-10(1160ℓ)



ED-502-10(526ℓ)



ED-262-10(260ℓ)

サーバイメータなどの医療機器や
薬(錠剤・粉末)の保管に最適！



AD-40(41ℓ)



AD-80(80ℓ)



AD-120(119ℓ)



AD-165(165ℓ)

ご注意
及び
お願い

- 加湿機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定湿度より低くなる場合がございます。
- 掲載商品の部品や製品は改良などに伴い、予告なく価格・仕様を変更させていただく場合がございます。
- 収納品の保証や、天災による被害の補償は応じかねますのでご了承ください。
- 当社からお客様への直送は「軒先渡し(車機付場所)」又は「車上渡し(混載便)」となります。
- 沖縄・離島・遠島は運賃が別途必要となります。
- 配送時間のご指定や搬入をご希望の場合は販売店様と十分にお打ち合わせください。
- 運送中の事故の保険適用は1週間以内です。お買上製品受取後はすぐに開梱の上、製品の確認をしてください。

2020.1

東洋リビング株式会社
<http://www.toyoliving.co.jp>

本社 〒233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1 オフィスタワー 22F
TEL.(045)841-5511 FAX.(045)843-3611

大阪営業所 〒530-0054 大阪市北区南森町2-2-9 南森町八千代ビル8F
TEL.(06)6312-0303 FAX.(06)6312-0306

那須工場 〒329-3212 栃木県那須郡那須町富岡1230-107
TEL.(0287)72-5577 FAX.(0287)72-5578